



## Inomax H-R

### Oběhové mazivo a mazivo na otevřená ozubení

#### Popis

Inomax H-00 / R je postaven na bázi minerálního oleje s obsahem tuhých maziv. Je speciálně formulován pro záběh nových zařízení a zabraňuje zadření při mezním zatížení.

Inomax H-00 / R se také používá při záběhu pro zabránění pittingu a zadírání pro lepší vyhlazení boků zubů.

#### Aplikace

Inomax H-00 / R je vhodné aplikovat pomocí průběžných automatických postřikových systémů při maximálním průtoku. Záběh nového zařízení s mazivem

Inomax H-00 / R je 300 až 400 hodin, v závislosti na typu zařízení a typu poškození (v případě začínajícího pittingu a zadírání).

Inomax H-1 / R je třeba aplikovat ručně, dokud na bocích zubů není vytvořena dostatečná vrstva mazacího filmu. Pro získání maximálního výkonu a přilnavosti maziva na povrchu zubů by měly být zuby nejdříve dobře očištěny. Tento typ maziva by nikdy neměl být dopravováno prostřednictvím systému postřikového čerpadla.

#### Technické údaje

Charakteristika	Testovací metoda	H-00/R	H-1/R
Barva	-	černá	
Typ zahušťovadla	-	hlinitý komplex	
Tuhé mazivo	-	grafit	
Konzistence dle NLGI	DIN 51818	00	1
Viskozita základ. oleje při 40°C, cSt	-	550	1000
Penetrace po prohnětení, 60W	ASTM D-217	400-430	310-340
Bod skápnutí, °C	ASTM D-566	>190	>190
4 kuličkový přístroj, síla při svaření, kg	IP 239	>700	>700
FZG A/2 test, 76/50	FZG	>12	>12

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit